



LUX Meter **gebruiksaanwijzing**

4309781,4309782

LUX-METER

Deze lux-meter is zeer nauwkeurig en heeft 4 meetbereiken.

De sensor is door een rekbaar snoer met het meetapparaat verbonden en vergemakkelijkt puntmetingen.

Het apparaat werkt op een 12V-batterij, type A23.

Eigenschappen:

- Makkelijk in gebruik door kleine afmeting en licht gewicht
- 3 ½ digitaal display met LUX, fc, LOBAT, MAX en HOLD aanduidingen
- Nauwkeurige aanduiding van de licht meting in Lux of Voet Candela (Foot Candelas fc) over het gehele bereik.
- "Bevriezen" van de maximale of de huidige meting in het display.
- Automatische uit schakeling

Technische gegevens:

Meetbereik	:	0 - 50 000 LUX, in vier bereiken af te stellen 0 - 200 LUX, resolutie 0.1 LUX 0 - 2 000 LUX, resolutie 1 LUX 0 - 20 000 LUX, resolutie 10 LUX 0 - 50 000 LUX, resolutie 100 LUX
Meetafwijkingen	:	± 5% ± 10 dig. (< 10.000LUX/fc) ± 10% ± 10 dig. (> 10.000LUX/fc)
Buiten bereik	:	Wanneer er een "OL." in het display verschijnt is de meting buiten het bereik.
Lage batterij spanning	:	Wanneer "BAT" in het display verschijnt moet de batterij zo spoedig mogelijk vervangen worden.
Meettijd	:	1.5 maal per seconden
Omgevingstemperatuur	:	-10°C tot 60°C bij <80% luchtvochtigheid
Automatische uitschakeling	:	Als u de meter 15 min. niet gebruikt schakelt deze automatisch uit.
Batterij	:	12Volt, type A23
Toebehoren	:	beschermetasje

Gebruiksaanwijzing:

- Zet de bereikkeuze schakelaar op het gewenste bereik.
- Verwijder de bescherm kap van de sensor.
- Lees de waarde af van het display.
- Wanneer u "OL." In het display ziet betekend dit buiten bereik en dient u een hoger bereik te kiezen.
- Druk op HOLD om de huidige meting te "bevriezen" in het display om de later te kunnen noteren. Druk weer op HOLD om terug te gaan naar de gewone meting.
- Druk op MAX om de hoogst gemeten waarde in het display te "bevriezen". Druk weer op MAX om terug te gaan naar de gewone meting.
- Plaats de bescherm kap terug na de meting

**Schippers Bladel BV**

Rond Deel 12 • 5531 AH Bladel (NL)
 Tel: 0497-339771 • Fax: 0497-382096
contact.nl@schippers.eu • www.schippers.nl

**Schippers BVBA**

Grens 114 • 2370 Arendonk (B)
 Tel: 014-672356 • Fax: 014-672285
contact.be@schippers.eu • www.schippers.be

**Schippers GmbH**

Kölner Straße 62 • 47647 Kerken
 Tel: 02833 – 923 60 • Fax: 02833 – 923 611
verkauf@schippers-ms.de • www.schippers-ms.de

**Schippers France Sarl**

La Martinière BP 10 • 35310 Bréal sous Montfort
 Tél : 02 99 85 47 47 • Fax : 02 99 85 47 48
schippers.france@wanadoo.fr • www.schippers.fr

**Schippers Agrícola SL**

Ctra. Montmeló, 76 • Pol. Ind. Can Català
 08403 Granollers (Barcelona)
 Tel. 935 689 128 • Fax. 935 689 130
info.es@schippers.eu • www.schippersweb.com

**Schippers Italia Srl**

Via Fornace s/n, 24050 Mornico al Serio (BG).
 Tel.: 035-4490369 • Fax.: 035-4490376
info@schippersitalia.it • www.schippersitalia.it

**Schippers Schweiz GmbH**

Schötzerstrasse – Chrüzacher • CH-6243 Egolzwil
 Tel: +41(0)41 599 21 51 • Fax: +41(0)41 599 21 52
info@msschippers.ch • www.msschippers.ch

**Schippers Export BV**

Rond Deel 12 • 5531 AH Bladel • The Netherlands
 Tel: +31(0)497-339774 • Fax: +31(0)497-339779
export@msschippers.com • www.msschippers.com

**Schippers UK Ltd.**

Unit 37 Bakewell Business Park • Culley Court
 Orton Southgate • Peterborough PE2 6WA
 Tel: 01733-370970 • Fax: 01733-370968
info@msschippers.co.uk • www.msschippers.co.uk

**LLC Schippers Russia**

Sumskaya street 12 • Office 16
 Belgorod • 308015
 T/F: +747 22 222 761
info@schippers.ru • www.schippers.ru

**Schippers Canada Ltd**

7102 52nd Street Bay # 18 • Lacombe, AB • T4L 1Y9
 Phone: 1-866-995-7771 • Fax: 1-866-995-7772
info@schippers.ca • www.schippers.ca